

SPHERE

Ultraprotección & practicidad

Un campo de visión excepcional de 180° Fácil de montar con su arnés y su ajuste craneal regulable tanto en altura como en profundidad, SPHERE se adapta a todas las morfologías y a todos los usos

ENTREGADO CON : Funda de protección

 355 G

- + **PROTEGE CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO DE CORTOCIRCUITO**
- + **PANTALLA DE PC 20,5 X 39,4 CM**
- + **RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA ENERGÍA (MARCADO A)**



TECNOLOGÍAS

VERSIONES



SPHERPI



FASPI

SPHERE						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS
			SPHERPI	2C-1.2  1 AT 8 9 C€	 EN166 3 8 9 AT C€	EN166 - EN170
		FASPHERPI	2C-1.2  1 AT 8 9 C€			EN166 - EN170


LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD : Tamaño: 26 x 23 x 13 mm	CAJA INTERNA : Tamaño: 28.5x26x12.5cm Peso: 0.6 kg	CARTÓN : Tamaño: 68x 30.5x28 cm Peso: 4 kg
3660740001186	3660740101183 - 1 unidades	3660740201180 - 20 unidades
3660740001193	3660740101190 - 1 unidades	3660740201197 - 50 unidades
CÓDIGO ADUANERO : 3926909790		

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2 MM	ESPUMA	
CURVA		CINTA	
MONTURA	PP -	OPCIONES	

PARA SABER MÁS
MÁS SOBRE LAS
M A R C A S :

DESCUBRA



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO: Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE: Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

FICHA TÉCNICA: 03-29-2022



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS