

SERIE BLS Zer0

RESPIRADORES DESECHABLES EN FORMA DE COPA

VER EL VÍDEO

<https://youtu.be/8Degg0wSMmY>

Los respiradores anatómicos desechables de la serie BLS Zer0 ofrecen máxima protección con un excelente confort respiratorio. La proporción de transmisión de vapor de agua a través del material es de 4500 g / m² * 24 horas. Un valor que define los materiales de una gama de alta transpiración que lo hacen ideal para el trabajo físico duro.



PROTECCIÓN

Mejor que un P3



RESISTENCIA RESPIRATORIA

Mejor que un P1
* ensayos internos en laboratorio BLS



PROTECCIÓN CONTRA NANOPARTÍCULAS

Si se inhalan nanopartículas (entre 1 y 100 nanómetros), estas son capaces de atravesar las membranas celulares llegando a órganos internos y pueden causar daños graves al organismo, imposibles o muy difíciles de eliminar. Pruebas específicas nos han ayudado a desarrollar un medio filtrante capaz de bloquear con éxito el acceso de este tipo de sustancias. Con la nanofiltración, BLS puede garantizar un nuevo estándar de protección contra las nanopartículas.



ANATÓMICA

El soporte preformado y elástico consigue un ajuste más fácil para todo tipo de caras. Ofrece un excelente campo visual y una gran compatibilidad con gafas.

LÁMINA PROTECTORA EXTERNA

Es una innovadora capa protectora externa que protege el material de filtración de la suciedad, el polvo y líquidos, preservando y prolongando la eficiencia filtrante, gracias a la reducción de la tensión mecánica, que podría rasgar o dañar el material.

SERIE BLS Zer0

RESPIRADORES DESECHABLES EN FORMA DE COPA

MATERIALES

ARNÉS	Elastómero termoplástico (TPE) soldado
CLIP NASAL	Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado térmicamente
VÁLVULA	Polipropileno (PP); Caucho
SELLADO FACIAL	Espuma polimérica y poliéster (PES) tejido
MATERIAL FILTRANTE	Polipropileno (PP)
LÁMINA PROTECTORA	Poliétileno (PE)
LÁMINA de CARBÓN	Poliéster (PES)

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CLASE	de	FPN	VÁLVULA	CARBÓN ACTIVADO	SELLADO
BLS Zer0 30 NV			50*TLV			Parcial
BLS Zer0 30	FFP3 R D	FFP3 R D	50*TLV	✓		Parcial
BLS Zer0 30 C	FFP3 R D		50*TLV	✓	✓	Parcial
BLS Zer0 31	FFP3 R D		50*TLV	✓		Completo
BLS Zer0 31 C	FFP3 R D		50*TLV	✓	✓	Completo

(NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición

(CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (FPN) Factor de Protección Nominal

(D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas

CERTIFICACIÓN

Los respiradores BLS están:

- Certificados según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Personal)
- Certificados como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1 2009
- Certificados y controlados según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcados CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001:2015

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones.

Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.

ALMACENAJE

DURACIÓN	10 años / 5 años (modelos con carbón activado)
TEMPERATURA	+ 5° C / + 40° C
HUMEDAD RELATIVA	< 60 %

SERIE BLS Zer0

RESPIRADORES DESECHABLES EN FORMA DE COPA

TRANSPORTE

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	CANT. / ENVASE	CANT. / EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)	CANT. / PALLET
BLS Zer0 30 NV	8006334	15	10	120	3,15	3840
_envase individual	8006339	18	10	120	3,51	3840
BLS Zer0 30	8006332	21	10	120	3,74	3840
_envase individual	8006337	22	10	120	4,1	3840
BLS Zer0 30 C	8006333	16	10	120	3,92	3840
_envase individual	8006338	19	10	120	4,28	3840
BLS Zer0 31	8006335	20	10	120	3,74	3840
_envase individual	8006340	20	5	60	2,9	1920
BLS Zer0 31 C	8006336	20	10	120	4,1	3840
_envase individual	8006341	20	5	60	3,09	1920

MODELOS DISPONIBLES



GUÍA PARA LA SELECCIÓN

LÁMINA EXTERNA_ TODOS LOS MODELOS

- La lámina protectora externa permite al respirador Zer0 ser utilizado en ambientes altamente contaminados, incluso con uso de guantes

SIN VÁLVULA_ BLS Zer0 30 NV

- Adicionalmente, protege al ambiente del usuario
- Ideal para ámbito médico, lacado u otros ambientes industriales donde deba evitarse la contaminación producida por el trabajador

CARBÓN ACTIVADO_ BLS Zer0 30 C / BLS Zer0 31 C

- Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV
- Ideal para trabajos de soldadura en presencia de ozono

SELLADO FACIAL COMPLETO_ BLS Zer0 31 / BLS Zer0 31 C

- Permite un perfecto ajuste sobre todo tipo y tamaño de rostros
- Prolonga la vida útil del respirador